


Vidlicová koncovka SG-M12

Číslo dielu: 2675

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M12
Založené na norme	ISO 8140
Zodpovedá norme	DIN 71752
Závitový prípoj	Vnútorňý závit M12
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmi, káblov, elektrických konektorov a cievok
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	168 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál čapu	Oceľ pozinkované
Materiál vidlicovej hlavice	Oceľ pozinkované
Materiál matice	Oceľ pozinkované