

Dížkové vyrovnanie VAL-1/8-10

Číslo dielu: 151210

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	10 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	62 g
Spôsob upevnenia	s vonkajším závitom M22x1,5
Upevnenie prísavky	G 1/8
Prípoj vákua	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál držiaka	Hliník POM vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca