


Bezdotykový spínač SME-1-S6-C

Číslo dielu: 151670

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	Bloková konštrukcia
Zodpovedá norme	EN 60947-5-2
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV smernica EÚ k nízkemu napätiu podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Poloha
Princíp merania	magnetické jazýčkové relé
Teplota okolia	-50 °C...120 °C
Opakovateľná presnosť	0.2 s
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Čas zapnutia	0.5 ms
Čas vypnutia	0.03 ms
Max. frekvencia spínania	500 Hz
Max. výstupný prúd	1 A
Max. spínací výkon AC	40 VA
Max. spínací výkon DC	40 W
Pokles napätia	0 V
Zvyškový prúd	0 mA
Odolnosť proti skratu	nie
Odolnosť proti preťaženiu	nie je k dispozícii
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...250 V
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...200 V
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	2
Smer výstupu, prípoj	po dĺžke

Charakteristický znak	Hodnota
Dĺžka kábla	2.5 m
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál plášťa kábla	TPE-S
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Uťahovací moment	2.9 Nm
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	130 g
Farba telesa	čierna
Materiál telesa	Epoxidová živica PC PET Oceľ TPE-O Zinkový tlakový odlatok
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-40 °C...120 °C
Druh krytia	IP67
Izolačné napätie	250 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	4 kV
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3