


Vákuový spínač VPEV-W-KL-LED-GH

Číslo dielu: 152619

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Relatívny tlak
Metóda merania	Pneumaticko-elektrický prevodník tlaku
Rozsah merania tlaku	-0.8 bar...-0.25 bar
Prevádzkový tlak	-1 bar...0 bar
Max. tlak preťaženia	8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Teplota média	0 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Funkcia spínacieho prvku	Prepínač
Hysteréza	0.08 bar...0.25 bar
Max. frekvencia spínania	3 Hz
Max. výstupný prúd	2500 mA
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 1, počet pínov/žíl	4
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s DIN lištou voliteľne:
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatický prípoj	M5
Hmotnosť výrobku	56 g
Materiál telesa	PA PET POM

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál membrány	NBR
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Nastavovací rozsah prahových hodnôt	-0.8 bar...-0.25 bar
Druh krytia	IP20
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III