

Uhlová doska zreťazenia NAVW-1/4-NPT-1

Číslo dielu: 152792

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	110 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Ester oil < 0,1 mg/m ³ , podľa ISO 8573-1:2010 [-::2]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...80 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14	1/8 NPT
Prípoj pomocného riadiaceho tlaku 12	1/8 NPT
Prípoj pre pomocný riadiaci vzduch 14	1/8 NPT
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	1/8 NPT
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	1/8 NPT
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 4	1/4 NPT
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok