

Uhlová doska zreťazenia NAVW-1/2-NPT-3

Číslo dielu: 152794

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	190 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Ester oil < 0.1mg/m ³ , according to ISO 8573-1:2010 [::-2]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...80 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Prípoj radiaceho vzduchu 12/14	1/8 NPT
Prípoj pomocného radiaceho tlaku 12	1/8 NPT
Prípoj pre pomocný radiaci vzduch 14	1/8 NPT
Prípoj radiaceho vzduchu 12	1/8 NPT
Prípoj radiaceho vzduchu 14	1/8 NPT
Pneumatický prípoj 1	1/2 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/2 NPT
Pneumatický prípoj 4	1/2 NPT
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok