


Skrinka koncového spínača SRBG-C1-N-1-ZU-M12

Číslo dielu: 3568056

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	hranatý
Založené na norme	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Povolenie	CCC RCM Mark c UL us (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Značka KC	KC-EMV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	2024010305706390
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Princíp merania	indukčný
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Spínací výstup	bezkontaktné 2-žilové
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Max. frekvencia spínania	500 Hz
Max. výstupný prúd DC	100 mA
Pokles napätia	6 V
Najmenší zapažovací prúd	4 mA
Zvyškový prúd	0 mA...1 mA
Rozsah prevádzkového napätia DC	6 V...60 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Elektrický prípoj vstupu	M12x1
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žil	4
Spôsob upevnenia	naskrutkované
Montážna poloha	ľubovoľná

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	70 g
Materiál telesa	PBT
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál závitovej spojky	Zinkový tlakový odliaťok, poniklovaný
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Skladovacia teplota	-25 °C...70 °C
Druh krytia	IP67
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Stupeň znečistenia	3