


Mechový valec EB-165-125

Číslo dielu: 36491

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	165
Požadovaný priemer montáže	180 s
Zdvih	125 s
Max. výška, vysunutý	200 s
Max. uhol sklápania	30 stupeň
Max. presadenie	20 s
Minimálna montážna výška	72 s
Spôsob fungovania	jednočinný
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...70 °C
Vratná sila	200 N
Hmotnosť výrobku	1500 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál mechu	NR/BR
Materiál telesa	Oceľ pozinkované