

# Počítadlo s predvolbou PZV-E-C

Číslo dielu: 15608

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                            | Hodnota                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia                                      | mechanický sekvenčný čítač s pneumatickým pohonom                  |
| Spôsob návratu do základnej polohy               | Ručné tlačidlo alebo pneumatický signál                            |
| Indikácia                                        | 5-miestny                                                          |
| Vypínací tlak pohonu                             | $0,2 \pm 0,1$ bar                                                  |
| Vypínací tlak, reset                             | $0,15 \pm 0,1$ bar                                                 |
| Aktivačný tlak, pohon                            | $0,6 \pm 0,2$ bar                                                  |
| Prevádzkový tlak                                 | 2 bar...8 bar                                                      |
| Minimálny vypínací tlak                          | 2 bar                                                              |
| Minimálna doba trvania impulzu, pohon            | 10 ms                                                              |
| Minimálna doba impulzu, reset                    | 180 ms                                                             |
| Minimálna doba prestávky, pohon                  | 15 ms                                                              |
| Minimálna dĺžka prestávky, návrat do zákl. stavu | 50 ms                                                              |
| Ochrana proti výbuchu                            | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Prevádzkové médium                               | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu          | Prevádzka s mazaním nie je možná                                   |
| Zhoda s LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Teplota okolia                                   | 0 °C...60 °C                                                       |
| Hmotnosť výrobku                                 | 150 g                                                              |
| Spôsob upevnenia                                 | Montáž do čelného panela                                           |
| Pneumatický prípoj                               | M5                                                                 |