


# Kompaktný valec ADVULQ-20- -A-P-A-S2

Číslo dielu: 156152

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                   | Hodnota                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                   | 1 s...200 s                                                |
| Priemer piestu                                          | 20 mm                                                      |
| Tlmenie                                                 | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné             |
| Montážna poloha                                         | ľubovoľná                                                  |
| Spôsob fungovania                                       | dvojčinný                                                  |
| Koniec piestnej tyče                                    | Vonkajší závit                                             |
| Konštrukcia                                             | Piest<br>Piestna tyč                                       |
| Snímanie polohy                                         | pre bezdotykové snímače                                    |
| Varianty                                                | Priebežná piestna tyč                                      |
| Poistenie proti pretočeniu/vedenie                      | štvorhranná piestna tyč                                    |
| Prevádzkový tlak                                        | 0.12 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>17.4 psi...145 psi |
| Prevádzkové médium                                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                 | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                 |
| Zhoda s LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Teplota okolia                                          | -20 °C...80 °C                                             |
| Energia nárazu v koncových polohách                     | 0.14 J                                                     |
| Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod | 141 N                                                      |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie  | 141 N                                                      |
| Spôsob upevnenia                                        | voliteľne:<br>s priechodným otvorom<br>s príslušenstvom    |
| Pneumatický prípoj                                      | M5                                                         |
| Materiál lícovaných skrutiek                            | Oceľ, pozinkovaná                                          |
| Materiál veka                                           | Hliníková tvárna zliatina                                  |
| Materiál dynamických tesnení                            | NBR<br>TPE-U(PU)                                           |
| Materiál piestnej tyče                                  | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                          |
| Materiál rúry valca                                     | Hliníková tvárna zliatina                                  |