


Servomotor EMME-AS-80-M-LS-AMXB

Číslo dielu: 4267589

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-10 °C...40 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Zodpovedá norme	IEC 60034
Trieda izolácie	F
Hodnotiaca trieda podľa EN 60034-1	S1
Druh krytia	IP21
Elektrická pripojovacia technika	Zástrčka
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Povolenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV smernica EÚ k nízkemu napätiu podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Menovité prevádzkové napätie DC	360 V
Menovité napätie DC	360 V
Spôsob spínania vinutia	Hviezda, vo vnútri
Počet pólových párov	3
Kľudový krútiaci moment	3.5 Nm
Menovitý krútiaci moment	3.2 Nm
Špičkový krútiaci moment	14 Nm
Menovité otáčky	3000 1/min
Max. počet otáčok	4627 1/min
Menovitý výkon motora	1000 W
Nepretržitý pokojový prúd	3.9 A
Menovitý prúd motora	3.7 A
Špičkový prúd	15.6 A
Motorová konštanta	0.865 Nm/A

Charakteristický znak	Hodnota
Napäťová konštanta fáza-fáza	55 mV.min
Odpor vinutia fáza-fáza	2.8 Ω
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	7.43 MHz
Celkový výstupný krútiaci moment	2.2 kg.cm ²
Hmotnosť výrobku	4350 g
Prípustné axiálne zaťaženie hriadeľa	72 N
Prípustné zaťaženie hriadeľa	360 N
Snímač polohy rotora	Bezpečnostný enkóder, absolútny, multi turn
Rozhranie snímača polohy rotora	HIPERFACE®
Princíp merania snímača polohy rotora	optický
Snímač polohy rotora, počet sínusových/kosínusových períód na otáčku	128
Rozlíšenie snímača polohy rotora, typické	15 bit/s
Uhlová prenosť snímača polohy rotora, typická	20 arcmin
Prídržný moment brzdy	4.5 Nm
Prevádzkové napätie DC, brzda	24 V
Príkon brzdy	12 W
Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy	0.222 kg.cm ²
Spínacie cykly pridržiavacej brzdy	5 mil. prázdnych aktivácií (bez trenia!)
Safety Integrity Level (SIL), čiastkové komponenty	SIL 2, snímač polohy rotora SILCL 2, snímač polohy rotora
Výkonnostná úroveň (PL), čiastkové komponenty	Kategória 3, výkonnostná úroveň d, snímač polohy rotora
PFHd, čiastkové komponenty	1,3 x 10E-8, snímač polohy rotora
Životnosť Tm, čiastkové komponenty	20 rokov, snímač polohy rotora
MTTF, čiastkové komponenty	797 rokov, pridržiavacia brzda
MTTFd, čiastkové komponenty	874 rokov, snímač polohy rotora
Energetická účinnosť	ENEFF (CN) / Class 2