


# Kruhov  valce DSNU-S-16-100-PPS-A-MQ

 slo dielu: 5217244

FESTO



##  dajov  list

| Charakteristick  znak                                   | Hodnota                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                   | 100 s                                                     |
| Priemer piestu                                          | 16 mm                                                     |
| Z vit na piestnej ty i                                  | M6                                                        |
| Tlmenie                                                 | samonastaviteľn  pneumatick  tlmenie koncov ch pol h      |
| Mont zna poloha                                         | ľubovoľn                                                  |
| Kon trukcia                                             | Piest<br>Piestna ty <br>R ra valca                        |
| Sn manie polohy                                         | pre bezdotykov  sn ma e                                   |
| Prev dzkov  tlak                                        | 0.08 MPa...1 MPa<br>0.8 bar...10 bar                      |
| Sp sob fungovania                                       | dvoj inn                                                  |
| Prev dzkov  m di m                                      | Stla en  vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Pozn mka o prev dzkovom/riadiacom m di u                | Prev dzka s mazan m mo n  (potrebn  pri ďal ej prev dzke) |
| Trieda odolnosti proti kor zii KBK                      | 2- mierne n roky na odolnosť proti kor zii                |
| Zhoda s LABS                                            | VDMA24364-B2-L                                            |
| Trieda  istoty priestoru                                | Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1                          |
| Teplota okolia                                          | -20  C...80  C                                            |
| Dĺ ka tlmenia                                           | 12 s                                                      |
| Teoretick  sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), sp tn  chod | 103.7 N                                                   |
| Teoretick  sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys vanie  | 120.6 N                                                   |
| Pohybovan  hmotnosť pri zdvihu 0 mm                     | 18.3 g                                                    |
| N rast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu            | 2 g                                                       |
| Z kladn  hmotnosť pri zdvihu 0 mm                       | 48.9 g                                                    |
| N rast hmotnosti pri zdvihu 10 mm                       | 4.8 g                                                     |
| Sp sob upevnenia                                        | s pr slu enstvom                                          |
| Pneumatick  pr poj                                      | M5                                                        |
| Pokyny k materi lu                                      | V zhode s RoHS                                            |
| Materi l veka                                           | Hlin kov  tv rna zliatina, eloxovan                       |
| Materi l tesnen                                         | TPE-U(PU)                                                 |
| Materi l piestnej ty e                                  | nehrdzavej ca vysokolegovan  ocel'                        |
| Materi l r ry valca                                     | vysokolegovan  ocel', nehrdzavej ca                       |