


Servomotor EMMB-AS-60-02-SB

číslo dielca: 5219173

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-20 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Spôsob ochrany	IP65
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Menovité prevádzkové napätie DC	300 V
Menovité napätie DC	300 V
Krútiaci moment v klúde	0,7 Nm
Menovitý krútiaci moment	0,64 Nm
Špičkový krútiaci moment	1,92 Nm
Menovité otáčky	3.000 1/min
Max. počet otáčok	6.000 1/min
Menovitý výkon motora	200 W
ustálený prúd	1,5 A
Menovitý prúd motora	1,4 A
Špičkový prúd	4,2 A
Konštanta motora	0,48 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	29 mVmin
Odpor vinutia fáza-fáza	11,2 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	20,9 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	0,218 kgcm2
Hmotnosť výroby	1.600 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	90 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	180 N
Snímač polohy rotora	Enkóder, absolútny, single turn
Rozhranie enkódera otáčania	Nikon, formát A
Spôsob merania enkódera otáčania	opticky
Enkóder polohy rotora, typické rozlíšenie	20 Bit
Enkóder polohy rotora, typická uhlová presnosť	20 arcmin
Prídržný moment brzdy	1,3 Nm
Prevádzkové napätie DC brzdy	24 V
Príkon brzdy	7,2 W
Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy	0,004 kgcm2