

Kruhov  valce DSNU-S-20-50-P-A-MX

  slo dielu: 5224641

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	50 s
Priemer piestu	20 mm
Z�vit na piestnej ty�i	M8
tlmenie	elastick� tlmiace kr��zky/do�ti�ky, obojstrann�
Mont��na poloha	l�ubovoľn�
Kon�trukcia	Piest Piestna ty� R�ra valca
Sn�manie polohy	pre bezdotykov� sn�ma�e
Prev�dzkov� tlak	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
Sp�sob fungovania	dvoj�inn�
Prev�dzkov� m�di�m	Stla�en� vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozn�mka o prev�dzkovom/riadiacom m�di�u	Prev�dzka s mazan�m mo�n� (potrebn� pri ďal�ej prev�dzke)
Trieda odolnosti proti kor�zii KBK	2- mierne n�roky na odolnosť proti kor�zii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda �istoty priestoru	Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-20 �C...80 �C
Teoretick� sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), sp�tn� chod	158.3 N
Teoretick� sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys�vanie	188.5 N
Pohybovan� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	37.3 g
N�rast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	4 g
Z�kladn� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	126 g
N�rast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	7.2 g
Sp�sob upevnenia	s pr�slu�enstvom
Pneumatick� pr�poj	G1/8
Pokyny k materi�lu	V zhode s RoHS
Materi�l veka	Hlin�kov� tv�rna zliatina, eloxovan�
Materi�l tesnen�	TPE-U(PU)
Materi�l piestnej ty�e	nehrdzavej�ca vysokolegovan� ocel'
Materi�l r�ry valca	vysokolegovan� ocel', nehrdzavej�ca