


Automatizačný systém CPX-E /-EX1E

Číslo dielu: 5237644

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Elektrické ovládanie	Prevádzková zbernica integrované riadenie
Rozmer rastra	18,9 s
Spôsob upevnenia	s DIN lištou
Max. počet modulov	10
Montážna poloha	zvislo vodorovne
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Pokyny k teplote okolia	-5 - 60°C pri vertikálnej montáži
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP20
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 1 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 1 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Ochrana pred priamym a nepriamym kontaktom	PELV
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX) podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK proti výbuchom podľa predpisov UK RoHS
Značka KC	KC-EMV
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 2 (UKEX)
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Gc (GB)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	UL E239998
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA

Charakteristický znak	Hodnota
Diagnostika	modulovo špecifické cez zbernicu cez LED
Maximálny rozsah adres, vstupy	64 bajt
Max. množstvo adres výstupov	64 bajt
Interný čas cyklu	< 1 ms
Menovité prevádzkové napätie DC elektroniky/snímačov	24 V
Prípustné výkyvy napätia elektroniky/snímačov	± 25 %
Max. napájanie prúdom	8 A
Preklenutie výpadku napájania	10 ms
Ochrana proti prepólovaniu	áno