


Kompaktný valec AEVU-63-10-P-A

Číslo dielu: 156964

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Zdvih | 10 s |
| Priemer piestu | 63 mm |
| Tlmenie | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Spôsob fungovania | tlačný jednočinný |
| Koniec piestnej tyče | Vnútorňý závit |
| Konštrukcia | Piest Piestna tyč |
| Snímanie polohy | pre bezdotykové snímače |
| Varianty | jednostranná piestna tyč |
| Prevádzkový tlak | 0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar 8.7 psi...145 psi |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -20 °C...80 °C |
| Energia nárazu v koncových polohách | 0.7 J |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 1799 N |
| Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 134 g |
| Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu | 16 g |
| Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 1059 g |
| Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm | 107 g |
| Spôsob upevnenia | s priechodným otvorom s príslušenstvom voliteľne: |
| Pneumatický prípoj | G1/8 |
| Materiál lícovaných skrutiek | Oceľ, pozinkovaná |
| Materiál veka | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál dynamických tesnení | NBR TPE-U(PU) |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------|---------------------------|
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná oceľ |
| Materiál rúry valca | Hliníková tvárna zliatina |