

Vákuová prísavka ESS-30-GT-M6

Číslo dielu: 525968

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	3.5 s
Min. polomer obrobku	26 s
Menovitá šírka	2.5 s
Priemer prísavky	30 s
Objem prísavky	2.4 cm ³
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Tvar prísavky	okrúhla, hlboká
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0.7 bar
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	36 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	13 N
Hmotnosť výrobku	12 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M6
Farba	červenohnedá
Shore tvrdosť	72 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®