

Nástrčná pätica MHAP-PI-1

Číslo dielu: 532182

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	Klip
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	6 g
Elektrický prípoj	2-pin Zásuvka
Rozsah prevádzkového napätia DC	60 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Dĺžka kábla	1 m
Priemer kábla	1 s
Štruktúra kábla	2 x 0,14 mm ²
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-20 °C...50 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA
Materiál nástrčných kontaktov	Pocínovaná zliatina medi