


Vákuová sacia dýza VN-05-N-I3-PQ2-VQ2-A

Číslo dielu: 532625

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	0.45 s
Rozmer rastra	14.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Charakteristika ejektora	Inline vysoký sací objem
Integrovaná funkcia	Ventil odfukovacieho impulznu, pneumatický
Konštrukcia	Priamy tvar
Prevádzkový tlak pre max. sací objem	5 bar
Prevádzkový tlak	1 bar...8 bar
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Max. sací objem proti atmosfére	13.3 l/min
Čas natlakovania pri menovitom prevádzkovom tlaku	2.24 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...60 °C
Odporúčania pre čistenie	Mydlový lúh
Hladina akustického tlaku pri menovitom prevádzkovom tlaku	68 dB(A)
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	38 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pneumatický prípoj 1	QS-6
Prípoj vákua	QS-6
Materiál pripojovacieho závit	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál tlakovej dýzy	POM
Materiál telesa	Zosílený PA POM-zosílený

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál trysky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál závitovej spojky	Mosadz poniklované