

Špirálová plastová hadica PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Číslo dielu: 533464

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	4.8 m
Vonkajší priemer	10 s
Dĺžka bloku	1.17 m
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	50 s
Vnútorňý priemer	6 s
Priemer vinutia	42 s
Počet závitov	50
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	10 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	340 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/4
Pneumatický prípoj 2	Vonkajší závit G1/4
Farba	modrá
Shore tvrdosť	A 87 +/-3 D 50 +/-3
Materiál pripojovacieho závitu	Mosadz poniklované
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál, ochrana pred zalomením	Procesná automatizácia
Materiál hadice	TPE-U(PU)