

Škrtiaci spätný ventil GRLA-1/4-QS-8-RS-D

Číslo dielu: 534339

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie s funkciou spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	QS-8
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Nastavovací prvok	Drážkovaná skrutka
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania s vonkajším závitom
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	475 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	325 l/min...500 l/min
Prevádzkový tlak	0.2 bar...10 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0.2 bar...10 bar
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	720 l/min
Normálny prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	610 l/min...760 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Skladovacia teplota	-10 °C...40 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	5 Nm
Hmotnosť výrobku	50 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina eloxovaná

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál ryhovanej hlavy	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál regulačnej skrutky	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál kyvného pripojenia	Poniklovaný zinkový odliatok