


Lineárny otočný upínač CLR-12-10-L-P-A

Číslo dielu: 535432

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Celkový zdvih	19 s
Priemer piestu	12 mm
Závit na piestnej tyči	M3
Uhol kyvu	90 deg +/- 4 deg
Upínací zdvih	10 s
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Piest Piestna tyč Rúra valca
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Smer kyvu	vľavo
Prevádzkový tlak	2 bar...10 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Efektívna upínacia sila pri 0,2 MPa (2 bar, 29 psi)	12 N
Efektívna upínacia sila pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi)	23 N
Efektívna upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	34 N
Max. ťahovací moment pre skrutku upínacieho kolíka	1.2 Nm
Teoretická upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	51 N
Hmotnosť výrobku	135 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s vnútorným závitom s príslušenstvom voliteľne:
Pneumatický prípoj	M5
Materiál lícovaných skrutiek	Oceľ pozinkované

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina potiahnutý
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina hladko eloxovaný
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	Hliníková tvárna zliatina hladko eloxovaná