



# Pneumatický ventil VL-5/2-D-1-C-EX

Číslo dielu: 536007

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | 5/2 monostabilný                                       |
| Spôsob ovládania                                           | pneumatický                                            |
| Konštrukčná šírka                                          | 42 s                                                   |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 1200 l/min                                             |
| Pneumatický pracovný prípoj                                | Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1<br>G1/4 |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.2 MPa...1.6 MPa<br>2 bar...16 bar                    |
| Konštrukcia                                                | Piestový posúvač                                       |
| Spôsob návratu do základnej polohy                         | pneumatická pružina                                    |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)                      | podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX)       |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)                    | podľa predpisov UK proti výbuchom                      |
| Kategória ATEX pre plyn                                    | II 2G                                                  |
| Kategória ATEX prach                                       | II 2D                                                  |
| Typ ochrany proti vznieteniu plynov                        | Ex h IIC T4 Gb                                         |
| Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach                   | Ex h IIIC T130°C Db                                    |
| Ex-teplota okolia                                          | -10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C                                   |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU                  | EPL Db (GB)<br>EPL Gb (GB)                             |
| Menovitá šírka                                             | 8 s                                                    |
| Rozmer rastra                                              | 43 s                                                   |
| Funkcia odvetrávania                                       | je možné škrtenie                                      |
| Princíp tesnenia                                           | mäkký                                                  |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                                              |
| Zodpovedá norme                                            | ISO 5599-1                                             |
| Pomocné ručné ovládanie                                    | žiadne                                                 |
| Kód ISO                                                    | 102                                                    |
| Spôsob riadenia                                            | priamo                                                 |
| Smer prietoku                                              | nereverzibilné                                         |
| Prekrytie                                                  | pozitívne prekrytie                                    |
| Riadiaci tlak                                              | 2 bar...16 bar                                         |
| Čas vypnutia                                               | 18 ms                                                  |

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čas zapnutia                            | 9 ms                                                                                                  |
| Ochrana proti výbuchu                   | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 1 (UKEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 21 (UKEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                         |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                                             |
| Odolnosť proti vibráciám                | Test použitia pre transport so stupňom 1 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6                             |
| Odolnosť proti nárazom                  | Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27                                 |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                     |
| Teplota média                           | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Hladina akustického tlaku               | 85 dB(A)                                                                                              |
| Riadiace médium                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                         |
| Teplota okolia                          | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Hmotnosť výrobku                        | 290 g                                                                                                 |
| Spôsob upevnenia                        | na pripojovaciu dosku<br>s priechodným otvorom                                                        |
| Prípoj riadiaceho vzduchu 12            | Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1                                                        |
| Prípoj riadiaceho vzduchu 14            | Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1                                                        |
| Pneumatický prípoj 1                    | Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1                                                        |
| Pneumatický prípoj 2                    | Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1                                                        |
| Pneumatický prípoj 3                    | Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1                                                        |
| Pneumatický prípoj 4                    | Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1                                                        |
| Pneumatický prípoj 5                    | Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1                                                        |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                                                        |
| Materiál tesnení                        | HNBR<br>NBR                                                                                           |
| Materiál telesa                         | Hliníkový tlakový odliatok                                                                            |