

# Pneumatický ventil VL/O-3-1/2-EX

Číslo dielu: 536030

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | 3/2 otvorený/zatvorený, monostabilný             |
| Spôsob ovládania                                           | pneumatický                                      |
| Konštrukčná šírka                                          | 52 s                                             |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 3700 l/min                                       |
| Pneumatický pracovný prípoj                                | G1/2                                             |
| Prevádzkový tlak                                           | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar         |
| Konštrukcia                                                | Tanier-sedlo                                     |
| Spôsob návratu do základnej polohy                         | mechanická pružina                               |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)                      | podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX) |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)                    | podľa predpisov UK proti výbuchom                |
| Kategória ATEX pre plyn                                    | II 2G                                            |
| Kategória ATEX prach                                       | II 2D                                            |
| Typ ochrany proti vznieteniu plynov                        | Ex h IIC T4 Gb                                   |
| Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach                   | Ex h IIIC T130°C Db                              |
| Ex-teplota okolia                                          | -10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C                             |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU                  | EPL Db (GB)<br>EPL Gb (GB)                       |
| Menovitá šírka                                             | 14 s                                             |
| Rozmer rastra                                              | 69 s                                             |
| Funkcia odvetrávania                                       | je možné škrtenie                                |
| Princíp tesnenia                                           | mäkký                                            |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                                        |
| Pomocné ručné ovládanie                                    | žiadne                                           |
| Spôsob riadenia                                            | priamo                                           |
| Napájanie riadiacim vzduchom                               | externé                                          |
| Smer prietoku                                              | reverzibilný                                     |
| Prekrytie                                                  | negatívne prekrytie                              |
| Riadiaci tlak                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                |
| Hodnota b                                                  | 0.3                                              |
| Čas vypnutia                                               | 30 ms                                            |

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čas zapnutia                            | 17 ms                                                                                                 |
| Ochrana proti výbuchu                   | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 1 (UKEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 21 (UKEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                         |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                                             |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                                             |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                     |
| Skladovacia teplota                     | -20 °C...60 °C                                                                                        |
| Teplota média                           | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Riadiace médium                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                         |
| Teplota okolia                          | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Hmotnosť výrobku                        | 860 g                                                                                                 |
| Spôsob upevnenia                        | pre pripojovaciu lištu<br>s priechodným otvorom<br>voliteľne:                                         |
| Prípoj "dýchacieho" otvoru              | M5                                                                                                    |
| Prípoj riadiaceho vzduchu 110           | G1/4                                                                                                  |
| Prípoj riadiaceho vzduchu 12            | G1/4                                                                                                  |
| Pneumatický prípoj 1                    | G1/2                                                                                                  |
| Pneumatický prípoj 11                   | G1/2                                                                                                  |
| Pneumatický prípoj 2                    | G1/2                                                                                                  |
| Pneumatický prípoj 3                    | G1/2                                                                                                  |
| Pneumatický prípoj 33                   | G1/2                                                                                                  |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                                                        |
| Materiál tesnení                        | NBR                                                                                                   |
| Materiál telesa                         | Hliníkový tlakový odliatok                                                                            |