

Odpúšťanie kondenzátu PWEA-AC-6A

Číslo dielu: 538679

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Pomocné ručné ovládanie	tlačidlom
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Konštrukcia	externe elektricky plnoautomaticky
Merané hodnoty	Stav naplnenia
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Ovládacie prvky	Fóliová klávesnica s testovacím tlačidlom
Prevádzková indikácia	LED
Indikácia spínacieho stavu	LED
Prevádzkový tlak	0.8 bar...16 bar
Výstup alarmu	kontaktný
Menovité prevádzkové napätie AC	115 V
Menovitý výkon odpúšťania kondenzátu	2 VA
Frekvencia siete	50 Hz...60 Hz
Povolenie	C-Tick
Značka KC	KC-EMV
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	1 °C...60 °C
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Trieda krytia	III
Teplota okolia	1 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	700 g

Charakteristický znak	Hodnota
Elektrický prípoj	Skrutkovacia svorkovnica
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prípoj odvádzania kondenzátu	PK-8
Pneumatický prípoj	G1/2
Materiál zásobníka na kondenzát	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Plast