


Konstrukčná upevňovacia zostava SMBR-8-8/100-S6

Číslo dielu: 538937

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	8
Tvar	pre drážku T
Montážna poloha	ľubovoľná
pre priemer piestu	Ø8 - Ø100
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-20 °C...120 °C
Hmotnosť výrobku	20 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ