


# Neopracované palce uchopovača BUB-HGDT-25

Číslo dielu: 541101

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Veľkosť                                    | 25                                         |
| Montážna poloha                            | ľubovoľná                                  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Teplota okolia                             | 5 °C...60 °C                               |
| Hmotnosť výrobku na jeden uchopovací palec | 10 g                                       |
| Spôsob upevnenia                           | s priebežným otvorom a centrovacím puzdrom |
| Pokyny k materiálu                         | V zhode s RoHS                             |
| Materiál polotovaru                        | Hliníková tvárna zliatina                  |