

Vodiaci valec DFM-63-160-P-A-GF

Číslo dielu: 170883

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vzdialenosť ťažiska užitočného zafarbenia príruby xs	50 s
Zdvih	160 s
Priemer piestu	63 mm
Prevádzkový režim jednotky pohonu	Príruba
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Klzné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Max. rýchlosť	0.6 m/s
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14	Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Energia nárazu v koncových polohách	1.3 Nm
Max. sila Fy	1533 N
Max. sila Fy statická	1533 N
Max. sila Fz	1533 N
Max. sila Fz statická	1533 N
Max. moment Mx	95.83 Nm
Max. statický moment Mx	95.83 Nm
Max. moment My	69.77 Nm
Max. statický moment My	69.77 Nm
Max. moment Mz	69.77 Nm
Max. statický moment Mz	69.77 Nm
Max. prípustné momentové zaťaženie Mx v závislosti od zdvihu	13.87 Nm

Charakteristický znak	Hodnota
Max. užitočné zaťaženie v závislosti od zdvihu pri definovanej vzdialenosti xs	200 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	1750 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	1870 N
Pohybovaná hmotnosť	4010 g
Hmotnosť výrobku	8906 g
Alternatívne prípoje	viď obrázok produktu
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ