

# Zásuvka s káblom NEBU-M12W8-K-2-N-LE8

Číslo dielu: 542256

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                              | Hodnota                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zodpovedá norme                                    | EN 61076-2-101                                        |
| Označenie potrubia                                 | bez držiaka štítku                                    |
| Hmotnosť výrobku                                   | 125 g                                                 |
| Elektrický prípoj 1, funkcia                       | Strana prevádzkového zariadenia                       |
| Elektrický prípoj 1, tvar                          | okrúhly tvar                                          |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja                   | Zásuvka                                               |
| Elektrický prípoj 1, káblový výstup                | uhlový                                                |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika         | M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101           |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl               | 8                                                     |
| Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily            | 8                                                     |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia              | Aretácia skrutkou<br>otočný                           |
| Elektrický prípoj 1, kompatibilný spôsob upevnenia | Kompatibilné s aretáciou so skrutkou, otočné/neotočné |
| Elektrický prípoj 2, funkcia                       | Strana riadenia                                       |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja                   | Kábel                                                 |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika         | otvorený koniec                                       |
| Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl               | 8                                                     |
| Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily            | 8                                                     |
| Rozsah prevádzkového napätia DC                    | 0 V...30 V                                            |
| Rozsah prevádzkového napätia AC                    | 0 V...30 V                                            |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C                    | 2 A                                                   |
| Odolnosť proti rázovému napätiu                    | 0.8 kV                                                |
| Tienenie                                           | áno                                                   |
| Dĺžka kábla                                        | 2 m                                                   |
| Vlastnosť vedenia                                  | Štandard                                              |
| Polomer ohybu, pevné uloženie kábla                | 32 s                                                  |
| Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla            | 66 s                                                  |
| Priemer kábla                                      | 6.3 s                                                 |
| Prípustná odchýlka priemeru kábla                  | ± 0,2 mm                                              |
| Štruktúra kábla                                    | 8 x 0,25 mm <sup>2</sup>                              |

| Charakteristický znak                       | Hodnota                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Menovitý prierez vodiča                     | 0.25 mm <sup>2</sup>                       |
| Zakončenia žíl                              | pocínované                                 |
| Druh krytia                                 | IP67                                       |
| Pokyny k druhu krytia                       | v zmontovanom stave                        |
| Teplota okolia                              | -25 °C...80 °C                             |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -5 °C...80 °C                              |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)       | podľa smernice EÚ RoHS                     |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)     | podľa predpisov UK RoHS                    |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364-B2-L                             |
| Pokyny k materiálu                          | V zhode s RoHS                             |
| Stupeň znečistenia                          | 3                                          |
| Poznámka k stupňu znečistenia               | v zmontovanom stave                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK          | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Materiál plášťa kábla                       | TPE-U(PUR)                                 |
| Farba plášťa kábla                          | sivá                                       |
| Materiál telesa                             | TPE-U(PUR)                                 |
| Materiál aretácie skrutkou                  | Mosadz, chrómovaná                         |
| Materiál tesnení                            | NBR                                        |
| Materiál nástrčných kontaktov               | Zliatina medi, pozlátená                   |
| Materiál izolačného púzdra                  | PP                                         |