


Škrtiaci spätný ventil GRLA-M3-QS-3

Číslo dielu: 175041

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtenia odľukovaného vzduchu so spätným ventilom
Pneumatický prípoj 1	QS-3
Pneumatický prípoj 2	M3
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	41 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	27 l/min...50 l/min
Prevádzkový tlak	0.2 bar...10 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Montážna poloha	ľubovoľná
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	95 l/min
Normálny prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	75 l/min...110 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Teplota média	-10 °C...60 °C
Max. ťahovací moment	0.3 Nm
Hmotnosť výrobku	7 g
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz poniklované
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál kyvného pripojenia	Poniklovaný zinkový odliatok