


Bezdotykový spínač SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE

Číslo dielu: 543863

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Špecifické vlastnosti	odolné proti oleju
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Pokyny na použitie	https://www.festo.sk/Drive-Sensor-Overview
Princíp merania	magnetické jazýčkové relé
Teplota okolia	-40 °C...70 °C
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Max. výstupný prúd	500 mA
Max. výstupný prúd v upevňovacích súpravách	80 mA
Max. spínací výkon AC	10 VA
Max. spínací výkon DC	10 W
Max. spínací výkon DC v konštrukčných upevňovacích zostavách	2.4 W
Max. spínací výkon AC v konštrukčných upevňovacích zostavách	2.4 VA
Pokles napätia	1.875 V
Odolnosť proti skratu	nie
Odolnosť proti preťaženiu	nie je k dispozícii
Rozsah prevádzkového napätia AC	5 V...30 V
Rozsah prevádzkového napätia DC	5 V...30 V
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Smer výstupu, prípoj	po dĺžke
Testovacie podmienky vedenia	Pevnosť pri striedavom namáhaní ohybom: podľa normy Festo Skúšobné podmienky na požiadanie Energetická reťaz: > 5 milióny cyklov, polomer ohybu 75 mm
Dĺžka kábla	5 m

Charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	Štandard/ vhodné do energetických reťazcov
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Spôsob upevnenia	pevne priskrutkované nasúvanie do drážky zhora
Hmotnosť výrobku	58.3 g
Materiál telesa	PA nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...70 °C
Druh krytia	IP65 IP68
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L