

## Doraz KYC-50

Číslo dielu: 545242

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Veľkosť                            | 50                                         |
| Jemné nastavenie                   | 15 s                                       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Teplota okolia                     | -10 °C...80 °C                             |
| Hmotnosť výrobku                   | 2270 g                                     |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                             |
| Materiál skrutky dorazu            | Oceľ<br>pozinkované                        |
| Materiál dorazového uholníka       | Hliník<br>eloxovaný                        |
| Materiál telesa                    | Hliník<br>eloxovaný                        |
| Materiál krytu                     | POM                                        |
| Materiál svorky                    | Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ          |
| Materiál matice                    | Oceľ<br>pozinkované                        |