


Kruhov  valce DSNU-3/4"-8"-PPV-A

  slo dielu: 546411

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	8 in
Priemer piestu	3/4"
Z�vit na piestnej ty�i	5/16-24 UNF-2A
Zalo�en� na norme	ISO 6432
Tlmenie	pneumatick� tlmenie, nastaviteľn� na oboch stran�ch
Mont��na poloha	ľubovoľn�
Koniec piestnej ty�e	Vonkaj�� z�vit
Kon�trukcia	Piest Piestna ty�
Sn�manie polohy	pre bezdotykov� sn�ma�e
Varianty	jednostrann� piestna ty�
Prev�dzkov� tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Sp�sob fungovania	dvoj�inn�
Prev�dzkov� m�di�m	Stla�en� vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozn�mka o prev�dzkovom/riadiacom m�di�u	Prev�dzka s mazan�m mo�n� (potrebn� pri ďal�ej prev�dzke)
Trieda odolnosti proti kor�zii KBK	2- mierne n�roky na odolnosť proti kor�zii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-4 �F...176 �F
Energia n�razu v koncov�ch poloh�ch	0.147 ft lbf
Dĺ�ka tlmenia	0.67 in
Teoretick� sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), sp�tn� chod	35.6 lbf
Teoretick� sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys�vanie	42.4 lbf
Pohybovan� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1.55 oz
N�rast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	0.141 oz
Z�kladn� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	6.59 oz
N�rast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	0.254 oz
Sp�sob upevnenia	s pr�slu�enstvom
Pneumatick� pr�poj	1/8 NPT
Materi�l veka	Hlin�kov� tv�rna zliatina
Materi�l tesnen�	NBR TPE-U(PU)

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca