

Polohovací prvok SMM-10

Číslo dielu: 547942

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	10
Tvar	pre kruhovú drážku
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...120 °C
Spôsob upevnenia	upnuté v drážke T nasúvanie do drážky po dĺžke
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ