

# Kruhov  valce ESNU-5/8"- -P-A

  slo dielu: 548465

FESTO



##  dajov  list

| Charakteristick  znak                                  | Hodnota                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                  | 0.4 in...2 in                                             |
| Priemer piestu                                         | 5/8"                                                      |
| Z vit na piestnej ty i                                 | 10-32 UNF-2A                                              |
| Zalo en  na norme                                      | ISO 6432                                                  |
| Tlmenie                                                | elastick  tlmiace kr  zky/do ti ky, obojstrann            |
| Mont  na poloha                                        | l ubovoľn                                                 |
| Koniec piestnej ty e                                   | Vonkaj   z vit                                            |
| Kon trukcia                                            | Piest<br>Piestna ty                                       |
| Sn manie polohy                                        | pre bezdotykov  sn ma e                                   |
| Varianty                                               | jednostrann  piestna ty                                   |
| Prev dzkov  tlak                                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                         |
| Sp sob fungovania                                      | jedno inn                                                 |
| Prev dzkov  m di m                                     | Stla en  vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Pozn mka o prev dzkovom/riadiacom m di u               | Prev dzka s mazan m mo n  (potrebn  pri ďal ej prev dzke) |
| Trieda odolnosti proti kor zii KBK                     | 2- mierne n roky na odolnosť proti kor zii                |
| Zhoda s LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Teplota okolia                                         | -4  F...176  F                                            |
| Energia n razu v koncov ch poloh ch                    | 0.111 ft lbf                                              |
| Teoretick  sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys vanie | 24.1 lbf                                                  |
| Pohybovan  hmotnosť pri zdvihu 0 mm                    | 0.811 oz                                                  |
| N rast hmotnosti pri zdvihu 10 mm                      | 0.071 oz                                                  |
| Sp sob upevnenia                                       | s pr slu enstvom                                          |
| Pneumatick  pr poj                                     | 10-32 UNF-2B                                              |
| Pokyny k materi lu                                     | V zhode s RoHS                                            |
| Materi l veka                                          | Hlin kov  tv rna zliatina                                 |
| Materi l tesnen                                        | NBR<br>TPE-U(PU)                                          |
| Materi l piestnej ty e                                 | nehrdzavej ca vysokolegovaná ocel'                        |
| Materi l r ry valca                                    | vysokolegovaná ocel', nehrdzavej ca                       |