


Kruhové valce DSNU-2"- -PPV-A-S2

Číslo dielu: 548526

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0.4 in...20 in
Priemer piestu	2"
Závit na piestnej tyči	5/8-18 UNF-2A
Založené na norme	ISO 6431
Tlmenie	pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách
Montážna poloha	ľubovoľná
Koniec piestnej tyče	Vonkajší závit
Konštrukcia	Piest Piestna tyč
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Varianty	Priebežná piestna tyč
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-4 °F...176 °F
Energia nárazu v koncových polohách	0.738 ft lbf
Dĺžka tlmenia	0.79 in
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	198 lbf
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	236 lbf
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	14.6 oz
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	0.882 oz
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	1/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárná zliatina
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál rúry valca	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca