


# Akumulátor stlačeného vzduchu VZS-20-B

Číslo dielu: 192161

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                          | Hodnota                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Objem                                          | 20 l                                                                |
| Montážna poloha                                | Odpúšťanie kondenzátu nadol                                         |
| Zodpovedá norme                                | EN 286-1                                                            |
| Prevádzkový tlak                               | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)          | podľa smernice EÚ o jednoduchých tlakových nádobách                 |
| Prevádzkové médium                             | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:::-]<br>Dusík              |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK             | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou                             |
| Zhoda s LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Teplota média                                  | -10 °C...100 °C                                                     |
| Teplota okolia                                 | -10 °C...100 °C                                                     |
| Max. uťahovací moment pre pripojovací závit    | 130 Nm                                                              |
| Max. uťahovací moment pri odpúšťaní kondenzátu | 27 Nm                                                               |
| Hmotnosť výrobku                               | 9000 g                                                              |
| Spôsob upevnenia                               | s priechodným otvorom                                               |
| Prípoj odvádzania kondenzátu                   | G3/8                                                                |
| Pneumatický prípoj                             | G1                                                                  |
| Materiál akumulátora stlačeného vzduchu        | Oceľ s práškovou povrchovou úpravou                                 |