

# Kompaktný valec ADNGF-4"-3/4"-P-A

Číslo dielu: 557281

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                   | Hodnota                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                   | 0.75 in                                                                        |
| Priemer piestu                                          | 4 "                                                                            |
| Založené na norme                                       | ISO 21287                                                                      |
| tlmenie                                                 | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné                                 |
| Montážna poloha                                         | ľubovoľná                                                                      |
| Konštrukcia                                             | Piest<br>Piestna tyč<br>Profilová rúra                                         |
| Snímanie polohy                                         | pre bezdotykové snímače                                                        |
| Poistenie proti pretočeniu/vedenie                      | Vodiaca tyč s prírubou                                                         |
| Prevádzkový tlak                                        | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                              |
| Spôsob fungovania                                       | dvojčinný                                                                      |
| Prevádzkové médium                                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                  |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                 | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                     |
| Zhoda s LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Teplota okolia                                          | -4 °F...176 °F                                                                 |
| Energia nárazu v koncových polohách                     | 1.84 ft lbf                                                                    |
| Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod | 1017 lbf                                                                       |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie  | 1059 lbf                                                                       |
| Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                     | 38.6 oz                                                                        |
| Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu            | 4.11 oz                                                                        |
| Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                       | 94.6 oz                                                                        |
| Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm                       | 1.52 oz                                                                        |
| Spôsob upevnenia                                        | voliteľne:<br>s priechodným otvorom<br>s vnútorným závitom<br>s príslušenstvom |
| Pneumatický prípoj                                      | 1/8 NPT                                                                        |
| Materiál lícovaných skrutiek                            | Oceľ                                                                           |
| Materiál veka                                           | Hliníkový tlakový odliatok, potiahnutý                                         |
| Materiál tesnení                                        | NBR                                                                            |

| Charakteristický znak        | Hodnota                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Materiál dynamických tesnení | TPE-U(PU)                                   |
| Materiál koncovej dosky      | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná        |
| Materiál piestnej tyče       | vysokolegovaná oceľ                         |
| Materiál rúry valca          | Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná |