

Uzol zbernice CPX-FB13

Číslo dielu: 195740

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Protokol	Profibus DP
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnosť výrobku	115 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	Zosilený PA PC
Produktovo špecifická LED indikácia	M= Úprava, Parametrizácia PL: výkonové napájanie PS: napájanie elektroniky, napájanie snímačov SF: systémová chyba
LED špecifické pre zbernicu	BF: chyba zbernice
Diagnostika špecifická pre zariadenia	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika Podpätie modulov Úložisko diagnostiky
Ovládacie prvky	DIL-prepínač
Rozhranie prevádzkovej zbernice	2x M12x1, 5-pin, kódovanie B Zásuvka Sub-D, 9-pin Zástrčka Sub-D, pre vlastnú montáž
Maximálny rozsah adries, vstupy	64 bajt
Max. množstvo adries výstupov	64 bajt
Parametrizácia	Diagnostická odozva Failsafe-reakcia Nútené ovládanie kanálov Nastavenie signálu Parameter systému
Prenosová rýchlosť	96 ... 12000 kbit/s
Konfiguračná podpora	GSD súbor

Charakteristický znak	Hodnota
Prídavné funkcie	Acyklický prístup k dátam cez „DPV1“ Kanálovo orientovaná diagnostika cez prevádzkovú zbernicu Parametrizácia pri spustení v obyčajnom texte cez prevádzkovú zbernicu Stav systému sa dá zobraziť cez procesné údaje Doplnkové diagnostické rozhranie pre ovládacie zariadenia
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	Typ. 200 mA
Druhy komunikácie	DPV0: cyklická komunikácia DPV1: acyklická komunikácia