


Os s klzným vedením EGC-120- -FA

Číslo dielu: 558866

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 s...8500 s
Veľkosť	120
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Max. zrýchlenie	50 m/s ²
Max. rýchlosť	5 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Plošné momenty 2. stupňa lx	4620000 mm ⁴
Plošné momenty 2. stupňa ly	5650000 mm ⁴
Max. sila Fy	6890 N
Max. sila Fz	6890 N
Max. odpor proti posuvu pri chode naprázdno	15 N
Max. moment Mx	144 Nm
Max. moment My	380 Nm...680 Nm
Max. moment Mz	380 Nm...680 Nm
Max. sila Fy celková os	6890 N
Max. sila Fz celková os	6890 N
Max. moment Mx celková os	144 Nm
Max. moment Moja celková os	380 Nm...680 Nm
Max. moment Mz celková os	380 Nm...680 Nm
Torzný moment zotrvačnosti It	2680000 mm ⁴
Pneumatický prípoj zvernej jednotky	M5
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krycieho profilu	ABS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál vedenia vozíka	Oceľ
Materiál vodiacej koľajnice	Oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný