


Os s klzným vedením EGC-185- -FA

Číslo dielu: 558868

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 s...8500 s
Veľkosť	185
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Max. zrýchlenie	50 m/s ²
Max. rýchlosť	5 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Plošné momenty 2. stupňa lx	23400000 mm ⁴
Plošné momenty 2. stupňa ly	27400000 mm ⁴
Max. sila Fy	15200 N
Max. sila Fz	15200 N
Max. odpor proti posuvu pri chode naprázdno	15 N
Max. moment Mx	529 Nm
Max. moment My	1157 Nm...1820 Nm
Max. moment Mz	1157 Nm...1820 Nm
Max. sila Fy celková os	15200 N
Max. sila Fz celková os	15200 N
Max. moment Mx celková os	529 Nm
Max. moment Moja celková os	1157 Nm...1820 Nm
Max. moment Mz celková os	1157 Nm...1820 Nm
Torzný moment zotrvačnosti It	14100000 mm ⁴
Pneumatický prípoj zvernej jednotky	M5
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krycieho profilu	ABS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál vedenia vozíka	Oceľ
Materiál vodiacej koľajnice	Oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný