

Závitová rýchlospojka

CK-1/4-PK-6

Číslo dielu: 2030

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4.9 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaci krúžok
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním Voda: závit G je možný len s tesniacim krúžkom typu OL ako doplnkovým príslušenstvom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	11 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 10 %
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/4
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál naskrutkovacieho čapu	Tvárna hliníková zliatina, eloxovaná
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál tesniaceho krúžku	PA-zosílený TPE-U(PU)