


Servomotor EMME-AS-80-S-HS-AM

Číslo dielu: 2093137

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-10 °C...40 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Zodpovedá norme	IEC 60034
Trieda izolácie	F
Hodnotiaca trieda podľa EN 60034-1	S1
Druh krytia	IP21
Elektrická pripojovacia technika	Zástrčka
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Povolenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV smernica EÚ k nízkemu napätiu podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Menovité prevádzkové napätie DC	565 V
Menovité napätie DC	565 V
Spôsob spínania vinutia	Hviezda, vo vnútri
Počet pólových párov	3
Kľudový krútiaci moment	2.8 Nm
Menovitý krútiaci moment	2.3 Nm
Špičkový krútiaci moment	11.2 Nm
Menovité otáčky	3000 1/min
Max. počet otáčok	4192 1/min
Menovitý výkon motora	720 W
Nepretržitý pokojový prúd	1.8 A
Menovitý prúd motora	1.6 A
Špičkový prúd	7.2 A
Motorová konštanta	1.438 Nm/A

Charakteristický znak	Hodnota
Napäťová konštanta fáza-fáza	95.3 mV.min
Odpor vinutia fáza-fáza	14.2 Ω
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	30 MHz
Celkový výstupný krútiaci moment	1.4 kg.cm ²
Hmotnosť výrobku	3050 g
Prípustné axiálne zaťaženie hriadeľa	70 N
Prípustné zaťaženie hriadeľa	350 N
Snímač polohy rotora	Absolútny enkodér multi turn
Rozhranie snímača polohy rotora	HIPERFACE®
Princíp merania snímača polohy rotora	kapacitný
Snímač polohy rotora, počet sínusových/kosínusových periód na otáčku	16
Rozlíšenie snímača polohy rotora, typické	12 bit/s
Uhlová prenosť snímača polohy rotora, typická	20 arcmin
MTTFd, čiastkové komponenty	271 rokov, snímač polohy rotora
Energetická účinnosť	ENEFF (CN) / Class 2