

Elektrický minisuport EGSK-26-200-6P

Číslo dielu: 562771

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	200 s
Veľkosť	26
Reverzná vôľa	20 µm
Priemer vretena	8 s
Stúpanie vretena	6 mm/ot
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Elektromechanická lineárna os s pohonom s guličkovou skrutkou
Referencovanie	Referenčný spínač
Typ vretena	Pohon s guličkovou skrutkou
Max. zrýchlenie	10 m/s ²
Max. rýchlosť	0.59 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,01 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP10
Teplota okolia	0 °C...40 °C
Dynamická nosnosť pevného ložiska	1380 N
Dynamická nosnosť lineárneho vedenia	5746 N
Dynamická nosnosť pohonu s guličkovou skrutkou	1950 N
Plošné momenty 2. stupňa Iy	17000 mm ⁴
Plošné momenty 2. stupňa Iz	150000 mm ⁴
Max. moment pohonu	0.11 Nm
Max. sila Fy	1541 N
Max. sila Fz	1541 N
Max. moment Mx	26.2 Nm
Max. moment My	8.9 Nm
Max. moment Mz	8.9 Nm
Min. posuvová sila Fx	116 N
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.015 Nm
Statická nosnosť pohonu s guličkovou skrutkou	3510 N

Charakteristický znak	Hodnota
Statická nosnosť lineárneho vedenia	12150 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvíhu	0.0316 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0.00481 kg.cm ²
Posuvová konštanta	6 mm/ot
Statická nosnosť pevného ložiska	1760 N
Referenčná životnosť	3000 km
Pohybovaná hmotnosť	153 g
Hmotnosť vozíka	153 g
Hmotnosť výrobku	1620 g
Hmotnosť prídavného vozíka	153 g
Základná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	780 g
Nárast hmotnosti pri zdvíhu 10 mm	42 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom
Materiál uzatváracieho krytu	Hliníkový tlakový odliatok potiahnutý
Materiál profilu	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krytu pohonu	Hliníkový tlakový odliatok s povrchovou úpravou
Materiál vozíka	Oceľ
Materiál matice vretena	Oceľ
Materiál vretena	Oceľ