

# Normalizovaný valec DSBG-200-320-P-N3

Číslo dielu: 2537458

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                   | Hodnota                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                   | 320 s                                                     |
| Priemer piestu                                          | 200 mm                                                    |
| Závit na piestnej tyči                                  | M36x2                                                     |
| tlmenie                                                 | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné            |
| Montážna poloha                                         | ľubovoľná                                                 |
| Zodpovedá norme                                         | ISO 15552                                                 |
| Koniec piestnej tyče                                    | Vonkajší závit                                            |
| Konštrukcia                                             | Piest<br>Piestna tyč<br>Svorník<br>Rúra valca             |
| Varianty                                                | jednostranná piestna tyč                                  |
| Prevádzkový tlak                                        | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                      |
| Spôsob fungovania                                       | dvojčinný                                                 |
| Prevádzkové médium                                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                 | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Teplota okolia                                          | -20 °C...80 °C                                            |
| Energia nárazu v koncových polohách                     | 4.8 J                                                     |
| Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod | 18096 N                                                   |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie  | 18850 N                                                   |
| Pohybovaná hmotnosť                                     | 8452 g                                                    |
| Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                     | 5348 g                                                    |
| Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu            | 97 g                                                      |
| Hmotnosť výrobku                                        | 23365 g                                                   |
| Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                       | 15493 g                                                   |
| Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm                       | 246 g                                                     |
| Spôsob upevnenia                                        | s vnútorným závitom<br>s príslušenstvom<br>voliteľne:     |
| Pneumatický prípoj                                      | G3/4                                                      |

| Charakteristický znak           | Hodnota                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Pokyny k materiálu              | V zhode s RoHS                              |
| Materiál veka                   | Hliníkový odlatok, s povrchovou úpravou     |
| Materiál tesnenia piestu        | NBR                                         |
| Materiál piesta                 | Hliníkový odlatok                           |
| Materiál piestnej tyče          | vysokolegovaná oceľ                         |
| Materiál stierača piestnej tyče | NBR                                         |
| Materiál tesnenia nárazníka     | TPE-U(PU)                                   |
| Materiál piestu tlmenia         | POM                                         |
| Materiál rúry valca             | Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná |
| Materiál matice                 | Pozinkovaná oceľ                            |
| Materiál ložiska                | Kovovo-polymérový kompozit                  |
| Materiál matice s nákrúžkom     | Oceľ, pozinkovaná                           |
| Materiál kotvy                  | vysokolegovaná oceľ                         |