


Zásuvka s káblom NEBU-M12W8-K-10-N-LE8

Číslo dielu: 570007

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Zodpovedá norme | EN 61076-2-101 |
| Označenie potrubia | bez držiaka štítku |
| Hmotnosť výrobku | 570 g |
| Elektrický prípoj 1, funkcia | Strana prevádzkového zariadenia |
| Elektrický prípoj 1, tvar | okružly tvar |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja | Zásuvka |
| Elektrický prípoj 1, káblový výstup | uhlový |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101 |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl | 8 |
| Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily | 8 |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia | Aretácia skrutkou otočný |
| Elektrický prípoj 1, kompatibilný spôsob upevnenia | Kompatibilné s aretáciou so skrutkou, otočné/neotočné |
| Elektrický prípoj 2, funkcia | Strana riadenia |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja | Kábel |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | otvorený koniec |
| Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl | 8 |
| Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily | 8 |
| Rozsah prevádzkového napätia DC | 0 V...30 V |
| Rozsah prevádzkového napätia AC | 0 V...30 V |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C | 2 A |
| Odolnosť proti rázovému napätiu | 0,8 kV |
| Tienenie | áno |
| Dĺžka kábla | 10 m |
| Vlastnosť vedenia | Štandard |
| Polomer ohybu, pevné uloženie kábla | 32 s |
| Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla | 66 s |
| Priemer kábla | 6,3 s |
| Prípustná odchýlka priemeru kábla | ± 0,2 mm |
| Štruktúra kábla | 8 x 0,25 mm ² |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Menovitý prierez vodiča | 0.25 mm ² |
| Zakončenia žíl | pocínované |
| Druh krytia | IP67 |
| Pokyny k druhu krytia | v zmontovanom stave |
| Teplota okolia | -25 °C...80 °C |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -5 °C...80 °C |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EÚ RoHS |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK RoHS |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| Poznámka k stupňu znečistenia | v zmontovanom stave |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Materiál plášťa kábla | TPE-U(PUR) |
| Farba plášťa kábla | sivá |
| Materiál telesa | TPE-U(PUR) |
| Materiál aretácie skrutkou | Mosadz, chrómovaná |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál nástrčných kontaktov | Zliatina medi, pozlátená |
| Materiál izolačného púzdra | PP |