


Kyvňý pohón
DSRL-10-180-P-FW
 Číslo dielu: 33296

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	10
Uhol tlmenia	2.4 stupeň
Rozsah nastavenia uhla kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Uhol kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Konštrukcia	Kyvňé krídlo
Snímanie polohy	bez
Prevádzkový tlak	2.5 bar...8 bar
Max. frekvencia kyvu pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.5 Nm
Hmotnosť výrobku	100 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj	M3
Materiál hnacieho hriadeľa	Oceľ poniklované
Materiál tesnení	NBR