

Vzduchová úsporná pištoľ

LSP-1/4-D

Číslo dielu: 35528

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odvetrávania	Priebeh ofukovania je možné dávkovať
Prevádzkový tlak	0 bar...10 bar
Prietok proti atmosfére	120 l/min
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	120 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	240 g
Pneumatický prípoj	Vnútorňý závit G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina