

Konštrukčná upevňovacia zostava SAMH-S-N8-S-MK

Číslo dielu: 575815

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	pre drážku T
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Spôsob upevnenia	zaistenie západkou pevne priskrutkované nasúvanie do drážky zhora
Max. ťahovací moment	0.6 Nm
Hmotnosť výrobku	1.88 g
Materiál uzatváracieho krytu	PA
Materiál svorkovnice	vysokolegovaná oceľ
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L