

Konštrukčná upevňovacia zostava SAMH-S-N8-L-MK

Číslo dielu: 575816

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	pre drážku T
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Spôsob upevnenia	zaistenie západkou pevne priskrutkované nasúvanie do drážky zhora
Max. ťahovací moment	0.6 Nm
Hmotnosť výrobku	1.91 g
Materiál uzatváracieho krytu	PA
Materiál svorkovnice	vysokolegovaná oceľ
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L